


Cable plano KASI-1,5-Z-100

Número de artículo: 18941

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	71 g
Margen de tensiones de servicio DC	75 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	60 V
Carga admisible de corriente	3 A
Longitud del cable	100 m
Grado de protección	IP65 Con extremos cerrados de los hilos
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-25 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la cubierta aislante del cable	Mezcla de goma
Color de la cubierta aislante del cable	Negro