


dispositivo direccionador ASI-PRG-ADR

Número de artículo: 18959

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Cantidad de teclas funcionales	5
Interfaz de bus de campo, protocolo	AS-Interface SPEC 3.0
Corriente de carga admisible	100 mA
Anticortocircuitaje	sí
Resistencia a sobrecargas	presente
Interfaz de bus de campo, cantidad de contactos/hilos	5
Interfaz de bus de campo, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101
Display	LCD-Display
Elementos de control	5 teclas Teclado con membrana de recubrimiento
Dimensiones A x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
Tensión nominal de funcionamiento DC	28 V
Alimentación de tensión	Batería de litio
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso del producto	610 g
Material de la carcasa	PA reforzado