

# Racor rápido roscado en T

## QSMTL-1/16-5/32-U


Número pieza: 190819

FESTO

Girable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

| Caracter.  | Valor  |
|--|--|
| Tamaño   | mini   |
| Diámetro nominal   | 2 mm   |
| Tipo de junta del eje atornillable                                 | Recubrimiento  |
| Posición de montaje  | indistinto   |
| Tamaño del depósito  | 1  |
| Construcción   | Principio de empuje y tracción                                 |
| Presión de funcionamiento  | -0,95 ... 10 bar   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura             | -0,95 ... 10 bar   |
| Fluido   | Aire comprimido filtrado<br>vacío                              |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                            | 1  |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 60 °C  |
| Homologación   | Germanischer Lloyd   |
| Peso del producto  | 8,5 g  |
| Cantidad de salidas  | 2  |
| Cantidad de conductos de alimentación                              | 1  |
| Conexión neumática, alimentación                                   | Rosca exterior NPT1/16-27                                      |
| Conexión neumática, salida   | NPT1/8-27<br>para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16" |
| Color del anillo extractor   | Gris   |
| Indicación sobre el material                                       | Conforme con RoHS  |
| Información sobre el material del cuerpo                           | PBT  |
| Datos sobre el material del anillo de liberación                   | POM  |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible        | NBR  |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina                              |