

# válvula de antirretorno

## H-QSM-5/32-U

Número de artículo: 190841

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de retorno
Conexión neumática 1	QS-5/32
Conexión neumática 2	QS-5/32
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Caudal nominal normal	139 l/min
Presión de funcionamiento	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Presión diferencial mín., abrir	0,1 bar
Presión diferencial mín., cerrar	0,2 bar
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	5,3 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS