

ventosa ESV-100-EF

Número de artículo: 191050

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Radio R mínimo de la pieza | 200 mm |
| Diámetro de la ventosa | 100 mm |
| Volumen de la ventosa | 79,812 cm ³ |
| Posición de la conexión | Arriba |
| Posición de montaje | indistinto |
| Forma de la ventosa | Redondo, profundo |
| Presión de funcionamiento Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Presión nominal de funcionamiento | -70 kPa -0,7 bar |
| Presión nominal de funcionamiento (psi) | -10,15 psi |
| Fluido | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -10 ... 200 °C |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 440,8 N |
| Peso del producto | 65 g |
| Color | Gris |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la ventosa | FPM |