

# Ventosa ESV-50-BS

Número de artículo: 191065

FESTO



## Hoja de datos

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Compensación de altura de las ventosas                    | 11 mm  |
| Radio mínimo de pieza                                     | 150 mm   |
| Diámetro de la ventosa                                    | 50 mm  |
| Volumen de la ventosa con rosca de fijación               | 14.23 cm <sup>3</sup>  |
| Posición de la conexión                                   | Arriba   |
| Posición de montaje                                       | Cualquiera   |
| Forma de la ventosa con rosca de fijación                 | Fuelle redondo de 1,5  |
| Presión de funcionamiento                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi  |
| Presión nominal de funcionamiento                         | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Medio de funcionamiento                                   | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-Zona III   |
| Aptitud para el contacto con alimentos                    | Véase la información complementaria sobre el material        |
| Temperatura ambiente                                      | -30 °C...180 °C  |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 72.6 N   |
| Peso del producto   | 13.9 g   |
| Color   | Transparente   |
| Dureza Shore  | 50 +/- 5   |
| Nota sobre el material                                    | Conformidad con la Directiva RoHS                            |
| Material de la ventosa                                    | VMQ (silicona)   |