


Acumulador de aire comprimido CRVZS-5

Número de artículo: 192159

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	5 l
Posición de montaje	Purga del condensado hacia abajo
Conforme a la norma	AD 2000
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certificación	TÜV
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva UE sobre equipos a presión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	de acuerdo con la normativa del Reino Unido sobre equipos a presión
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:~:] Nitrógeno
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura del medio	-10 °C...100 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...100 °C
Par de apriete máx. de rosca de conexión	130 Nm
Par de apriete máx. de purga de condensado	27 Nm
Peso del producto	3581 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión de la purga de condensado	G3/8
Conexión neumática	G1
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de alta aleación