


# caja tomacorriente MSSD-EB-S-M14

Número de artículo: 192745

FESTO

con conectores autocortantes y autoaislantes



## Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	10
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2,5
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	17 g
Conexión eléctrica	4 contactos Conector tipo zócalo Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803
Diámetro del cable	4 ... 6 mm
Diámetro nominal del conducto	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro