


Generador de vacío VAD-3/8

Número de artículo: 19294

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	1.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Característica del eyector	Alto vacío
Forma constructiva	Forma en T
Presión de funcionamiento	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Vacío máximo	80 %
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión de vacío	G3/8
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio