


# Interface CAN SPC200-COM-CAN

Número pieza: 194017

FESTO



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Ayuda a la configuración	Archivo EDS
consumo de corriente típico, tarjeta	50 mA
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Peso del producto	80 g
Volumen de direcciones máximo para salidas	8 byte
Volumen de direcciones máximo para entradas	8 byte
zona de direccionamiento de la interface de bus de campo	0 ... 63
ejecución interface de bus de campo	separación galvánica capa 1 según ISO/DIS 11898 high speed (alta velocidad) estándar hasta 1 Mbit capa 2 según especificación CAN V2.0 Device Net Release 2.0 código de producto: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
conexión eléctrica, interface de bus de campo	Soporte multitubo 5 contactos según CIA DR-303-1
Lugar de montaje	a partir de 3