


módulo AS-i ASI-EVA-4E-M12-5POL

Número de artículo: 197069

FESTO

AS-Interface para 4 entradas de sensores



Hoja de datos

Característica	Valor
Polos inconfundibles	para tensión de funcionamiento
Tensión de funcionamiento DC, AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Número máximo de entradas	4
Rizado residual, AS-Interface	20 mVss
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Peso del producto	200 g
Características de entrada	según IEC 1131-2, tipo 02
Lógica del circuito de entrada	PNP (conexión a positivo)
Tipo de fijación	con taladro pasante