

# Bloque para montaje en batería MHA1-PR8-3-M3-PI-D9

Número de artículo: 197240

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 8  |
| Presión de funcionamiento               | 0 bar...8 bar  |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo   |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C...60 °C   |
| Tipo de fijación de la placa base       | Con taladro pasante  |
| Tipo de fijación de la válvula          | Con rosca interior   |
| Conexión neumática 1                    | M7   |
| Conexión neumática 2                    | M3   |
| Conexión neumática 3                    | M7   |
| Material de la placa base               | Aleación de forja de aluminio  |