


conector tipo zócalo con cable KMH-1

Número de artículo: 197264

FESTO

Para electroválvulas MHA1-P...-HC/TC y MHP1-P...-HC/TC



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento DC	24 V
Tipo de protección	IP40 Estando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso del producto	7 g
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo 2 contactos
Longitud del cable	1 m
Tipo de fijación	Clip
Color del cuerpo	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	POM
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC