

Tubo flexible de material plástico tipo DUO en espiral PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

FESTO

Número de artículo: 197626



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Longitud de funcionamiento | 1 m |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Longitud de bloque | 0.41 m |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro de la bobina | 80 mm |
| Cantidad de espiras | 9.5 |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Certificación | TÜV |
| Organismo que expide el certificado | B 013277 0506 00 |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Peso del producto | 220 g |
| Conexión neumática | Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm |
| Color | Azul/negro |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Material del tubo flexible | TPE-U (PU) |