

# Rótula FK-M6

Número de artículo: 2061

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M6
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	23 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del zócalo	Acero Galvanizado
Material del cuerpo	Acero Galvanizado
Material del perno esférico	Acero de cementación
Material de la arandela esférica	Acero de cementación
Material de las tuercas	Acero Galvanizado