

Válvula estranguladora GRO-1/4

Número de artículo: 2109

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	350 l/min
Presión de funcionamiento	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Posición de montaje	Cualquiera
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-20 °C...60 °C
Peso del producto	80 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR

Característica	Valor
Material del tornillo de regulación	Acero Galvanizado