

Tuercas de unión MCK-PK-9-KU

Número de artículo: 211293

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Rosca interior M16x1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexión neumática 1	Para boquilla estriada de diámetro interior de 9 mm con tuerca de unión
Material de las tuercas de unión	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS