


Acoplamiento exterior KS4-N-6

Número de artículo: 2152

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4.5 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...12 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	15 g
Conexión neumática 1	N-6
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS