


conjunto de sujeción axial EAMM-A-S48-60P

Número de artículo: 2220560

☆ Gama básica

Para actuadores eléctricos.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	12,5 Nm
Peso del producto	580 g
Código de conexión, actuador	S48
Código de conexión, entrada motor	60P
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS