


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D40-40G-S1

Número de artículo: 2256399

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	450 g
Código de interfaz del actuador	D40A D40B
Código de interfaz, entrada motor	40G
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS