

# conjunto paralelo EAMM-U-60-S48-40G-91

Número de artículo: 2283760

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor                  |
|--|------------------------|
| Tamaño   | 60                     |
| Posición de montaje                            | indistinto             |
| Relación de reducción                          | 1:1                    |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 6.000 1/min            |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-Zona III     |
| Temperatura de almacenamiento                  | -25 ... 60 °C          |
| Humedad relativa del aire                      | 0 - 95 %               |
| Tipo de protección                             | IP40                   |
| Temperatura ambiente                           | -10 ... 60 °C          |
| Momento de inercia de la masa                  | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Par motor sin carga                            | 0,07 Nm                |
| Momento de giro transferible                   | 3 Nm                   |
| Peso del producto                              | 1.110 g                |
| Código de conexión, actuador                   | S48                    |
| Código de conexión, entrada motor              | 40G                    |
| Indicación sobre el material                   | Conforme con RoHS      |