

# cable de conexión

## NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Número de artículo: 2384165

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	28 g
Conexión eléctrica 1	2 conectores acodados tipo zócalo M12, 3 contactos
Conexión eléctrica 2	Conector acodado, M8, 4 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	2 A
Longitud del cable	0,2 m
Diámetro del cable	2,9 mm
Estructura del cable	2x0,14
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)