

Manguito de fijación EAMH-50-5-C13.6

Número de artículo: 2428478

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	50
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.44 kgmm ²
Peso del producto	19 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS