

manguito de fijación EAMH-86-11-C27.3

Número de artículo: 2429532

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	10,2 kgmm ²
Peso del producto	112 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS