

Cilindro redondo

DGS-40-200


Número de artículo: 2477

Producto sustituido

FESTO

[sin amortiguación en las posiciones finales](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	200 mm
Diámetro del émbolo	40 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Detección de la posición	sin
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	0,6 ... 10 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	633 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	754 N
Conexión neumática	G1/4