


kit de tope DADP-ES-Q12-40

Número de artículo: 2536506

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 ... 270 deg
Posición de montaje	indistinto
Ajuste fino	-6 deg
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	450 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los topes	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la palanca	Bronce de berilio niquelado
Material de la arandela	Aleación forjada de aluminio anodizado