


placa base VABP-S3-26V1G-G18-2

Número de artículo: 2605074

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	26 mm
Conexión de función 32	G1/8
Conexión de función 34	G1/8
Toma neumática 22	G1/8 Placa base
Conexión neumática 44	Placa base G1/8
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar
Caudal nominal normal	800 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	668 g
Conexión del aire de pilotaje 14	M5
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio
Material de la junta tórica	NBR
Material de los tornillos	Acero