

kit adaptador DHAA-G-Q11-35/40-B12G-50

Número de artículo: 2643100

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fijación	con taladro pasante y tornillo con casquillo para centrar
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la platina de adaptación	Aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero cincado
Material de los pasadores de centraje	Acero