

anillo de junta NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Número de artículo: 2652516

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) Vapor de agua
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Par de apriete nominal	6,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Peso del producto	0,02 g
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	PEEK