


conjunto de fuelles

EADB-V2-50-S201-300

Número de artículo: 2828841

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	93 mm
Tamaño	50
Carreras	201 ... 300 mm
Prolongación del vástago	82 mm
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conjunto de fuelles con colector de escape
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Masa móvil	209 g
Peso del producto	306 g
Tipo de fijación	Desplazable con pasador roscado
Conexión neumática	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los adaptadores	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de las juntas	NBR
Material del fuelle	NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de aleación fina