

unión en T

NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Número de artículo: 2839846

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101
Tipo de fijación	atornillable
Peso del producto	28 g
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos, codificación A
Conexión eléctrica 2	Conector recto tipo clavija, M12x1, 2 contactos, codificación A
Conexión eléctrica 3	Conector recto, M12, 3 contactos, A
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	1,5 kV
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	TPE-U(PUR)
Color del cuerpo	Negro
Material de las tuercas de unión	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de las juntas	FPM
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Dorado