


Dispositivo de fijación de clips AGTC-T-SG-1

Número de artículo: 2927782

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Conexión neumática 1	Rosca interior G1/4
Tipo de accionamiento	mecánico
Presión de funcionamiento	2 ... 6 bar
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Material de la carcasa	PA reforzado TPE-S
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre maquinaria
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Temperatura del medio	5 ... 40 °C
Par de apriete máximo	15 Nm
Peso del producto	750 g
Material de la rosca de conexión	Aleación forjada de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del estribo de sujeción	Acero de muelles inoxidable
Material del portaherramientas	Acero de aleación fina
Portaherramientas	Ranura en T con pieza de presión