


Cable de conexión KDI-SB202-BU25

Número pieza: 30437

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 300 V
Temperatura ambiente con cableado móvil	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto	210 g
Conexión eléctrica	Conector recto tipo zócalo / Conector recto tipo zócalo M12x1 / Sub-D 5 contactos / 25 contactos
Estructura del cable	4 x 0,14 mm ²
diámetro del cable	4,5 ... 6,5 mm
Longitud del cable	5 m
Tipo de fijación	Con tuerca Clip
Información sobre el material de la tuerca	latón niquelado
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Dorado