


Conector tipo zócalo con cable KMV-1-24DC-5-LED

Número de artículo: 30941

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	320 g
Conexión eléctrica	Zócalo Forma B
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Conexión a conductor protector	Presente
Longitud del cable	5 m
Diámetro del cable	6 mm
Estructura de cable	3 x 0,75 mm ²
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material del cuerpo	PC
Material de los contactos crimp	Bronce