


caballete LBG-125

Número de artículo: 31767

FESTO

para alojamiento esférico con brida oscilante SSNG u horquilla SGS
para cilindros DNGU, DNG, DNC.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	4.140 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	fundición de grafito nodular
Material del perno	Acero cementado
Material de bloqueo	Acero de muelles