

Caballote lateral LQG-125

Número de artículo: 31774

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	3778 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de grafito esferoidal
Material del bulón	Acero de cementación
Material del fusible	Acero para muelles