


# Pie de fijación HNG-80

Número pieza: 32951  
Producto sustituido

[para cilindros DNG, DNGU.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2015. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Corresponde a la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	1.080 g
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
información sobre el material, sistema de fijación	Acero cincado
Información sobre el material del tornillo	Acero cincado