

# Horquilla SGA-M10X1,25

Número de artículo: 32954

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M10x1,25
Desviación radial +/-	5 mm
Compensador angular +/-	120 deg
Posición de montaje	Cualquiera
Unión roscada	Rosca exterior M10 x 1,25
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso del producto	129 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del bulón	Acero Galvanizado
Material de la cabeza de rótula	Acero Galvanizado
Material del fusible	Acero de muelles, galvanizado