

# Brida basculante central LNZG-63/80

Número de artículo: 32961

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	63/80
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso del producto	178 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio
Material del cojinete	Material sintético