


# Válvula de palanca basculante KH/O-3-PK-3

Número de artículo: 33003

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Caudal nominal normal	80 l/min
Conexión neumática de utilización	PK-3
Presión de funcionamiento	0 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Diámetro nominal	2.5 mm
Tipo de control	Directo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento con posición normal cerrada	7.5 N
Fuerza de funcionamiento con posición normal abierta	6.5 N
Peso del producto	20 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Conexión neumática 3	PK-3
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Material sintético