

unidad de rueda libre FLSR-10-R

Número de artículo: 33299

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

[para actuador de giro DSR.](#)

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	10
Sentido del giro	Giro a derechas
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,53 Nm
Peso del producto	100 g
Material de la carcasa	Fundición de aluminio
Material del manguito	Acero cementado
Material del eje	Acero cementado