

Caballote LNG-125

Número de artículo: 33896

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	125
Basado en la norma	ISO 15552 (hasta ahora también VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso del producto	2545 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de grafito esferoidal
Material del cojinete	PA