

Unidad de guía FENG-32-320-KF

Número de artículo: 34497

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Carrera	320 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Guía
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza máx. Fy	750 N
Fuerza Fy estática máx.	1020 N
Fuerza Fz máxima	750 N
Fuerza Fz estática máx.	1020 N
Momento Mx máximo	28 Nm
Momento estático Mx máximo	38 Nm
Momento My máx.	34 Nm
Momento estático My máximo	46 Nm
Momento máximo Mz	34 Nm
Momento estático Mz máximo	46 Nm
Fuerza de desplazamiento	15 N
Peso del producto	2106 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero templado
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio anodizado