

Tubo de material sintético PL-3-BL

Número pieza: 3453

FESTO

Para racores CK y B (aprobados para uso en la industria alimentaria)
La presión máx. se admite para la temperatura máx.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	4,3 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	18 mm
Diámetro interior	3 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 9 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Homologación	TÜV
Peso del producto según la longitud	0,0068 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	D 42 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	PE