



válvula temporizadora VZOA-3-1/4

Número de artículo: 3464

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Caudal nominal normal	600 l/min
Tiempo de retardo regulable	0 ... 30 s
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática	G1/8 G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS