

Ventosa VASB-8-M5-NBR

Número de artículo: 35410

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Diámetro de la ventosa	8 mm
Diámetro de aspiración eficaz	5.5 mm
Posición de la conexión	Arriba
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de separación con 70 % de vacío	1.6 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	1.6 N
Rosca de fijación	M5
Fijación de la ventosa	M5
Conexión de vacío	M5
Color	Negro
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Latón
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	NBR