


ventosa VASB-100-1/4-NBR

Número de artículo: 35416

FESTO

con junta OL.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	100 mm
Diámetro útil de la ventosa	85 mm
Posición de la conexión	Arriba
Forma de la ventosa	Fuelle redondo de 1,5
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	397 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	397 N
Rosca de fijación	G1/4
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Color	Negro
Dureza Shore	60 +/- 5
Material de los pivotes roscados	Fundición inyectada de cinc
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	NBR