

# Boquilla para tubos N-1/8-P-6

Número de artículo: 3605

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4.5 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx.	5 Nm
Peso del producto	3.33 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior 6 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado