

# Boquilla para tubos N-1/2-P-13

Número de artículo: 3611

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx.	18 Nm
Peso del producto	15 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior 13 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado