



cilindro redondo EG-16-10

Número de artículo: 3618

FESTO

con muelle de reposición



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	10 mm
Diámetro del émbolo	16 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Detección de la posición	sin
Variantes	vástago simple
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Modo de funcionamiento	de simple efecto compresión
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, avance	121 N
Conexión neumática	G1/8